


Einsatzbereiche

- statische Messungen
- dynamische Messungen für einzelne Abrollphasen
- schnellstmögliche Kontrolle des unversorgten Fußes
- Datenbankfunktion (Aktionstage...)
- persönlicher Fußabdruck Ihres Kunden zum Ausdrucken und/oder Speichern
- hohe Kundenbindung
- einfach bedienbar, schnell umsetzbar
- preiswert und **wartungsfrei**



PrestoSCAN

- zeigt die relative Druckverteilung im Stehen und Gehen (keine Kalibrierung erforderlich!)
- ermittelt Fußform, Abrollverhalten und hoch belastete Regionen am Fuß
- zeigt das Kraftzentrum und die Abrolllinie
- erlaubt Darstellungen in 2D- und 3D-Ansichten
- gibt die prozentuale Gewichtsverteilung zwischen linkem und rechtem Fuß an
- lässt sich unter Windows 7 / 8 / 10 / 11 installieren und nutzen
- kann optional mit einer Tragetasche geliefert werden
- ist mit dem Modul SAM zur Stand- und Haltungsanalyse erweiterbar
- Datenübertragung und Stromversorgung über USB



Screenshot der PrestoSCAN Druckmessplatte